



Paket İeriği

1. Prestigio Webcam Ana Birim
2. Yazılım CD'si
3. Hızlı Kullanım Kılavuzu
4. Garanti Kartı

TR

Başlangıç



1. PC veya Notebook PC'nizi açın.
2. USB konnektörünü PC veya notebookunuzun herhangi bir slotuna bağlayın.
3. Cihaz sürücüsü PC veya notebook tarafından otomatik olarak kurulur.
4. Cihaz kullanıma hazırdır.
5. Bilgisayarım'a tıklayın → USB Video Aygıtı ile video bağlantısını başlatın.
6. **Yeni resim yakala** butonu veya cihaz üzerindeki **Snap** butonu ile (sadece PWC1) görüntü yakalayabilirsiniz.
7. **Delete all pictures on camera** seçeneği ile bütün görüntüleri silebilirsiniz.

NOT:

Cihazın bütün fonksiyonlarından faydalanmak için sonraki bölümde yer alan talimatlarla cihaz yazılımını kurunuz.

Yazılım Kurulumu


1. Cihazı bilgisayarınıza taktıktan ve yazılım CD'sini yerleştirdikten sonra kurulum uygulaması otomatik olarak gelir.
2. Kurulum işlemini başlatmak için **Next** butonuna, iptal etmek için **Cancel** butonuna tıklayın.

NOT:

- Unsigned Driver** uyarısı geldiğinde **Ok** butonuna tıklayınız. Sürücünün Windows sertifikalı olmadığını belirten Windows system uyarısıdır.
3. Uygulama yazılımı otomatik olarak kurulacaktır. Kurulumu tamamlamak için **Finish** butonuna tıklayınız.

Uygulama Yazılımı Kullanımı

TR



Start → All Programs → Prestigio Webcam → Amcap seçeneği ile uygulamayı başlatın.

- **File** menüsünden:

Set Capture File bölümünden oluşturulacak dosya adı ve maksimum video boyutunu belirleyin.


- **Devices** menüsü:

Device name kısmından video/audio giriş kaynağını seçin.

- **Options** menüsü:

Preview seçeneği ile canlı görüntüyü takip edebilirsiniz. **Audio Format** kısmından ses kalitesini ayarlayabilirsiniz.

Audio Capture Filter seçeneği ile master audio giriş özellikleri ve bireysel audio giriş özelliklerini değiştirebilirsiniz.



Video Capture Filter seçeneği ile gelişmiş video ayarları yapabilirsiniz: Resim/Fotoğraf üzerinde Özel Efektler, Yüz Tanımlama, Yüz Efektleri, Güç Frekans Ayarı, Video Proc Amp ve Kamera Kontrolü.

Video Capture Pin seçeneği ile video stream parametrelerini ayarlayabilirsiniz. İstenilen çözünürlüğe göre **Output Size** ayarlanabilir.

NOT:

En iyi görüntü çözünürlüğü en yüksek çözünürlük olmayabilir.

● **Capture** menüsü:

Start Capture/Stop Capture seçeneklerine tıklayarak video klibi oluşturulabilir. **Set Frame Rate** seçeneği ile saniye başına görüntü sayısı ayarlanabilir. **Set Time Limit** seçeneği ile video klip zaman limiti belirlenebilir.

Uyarılar

- Kılavuzda aksi belirtilmedikçe cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeyi ya da çıkarmayın.
- Cihazı su ya da diğer sıvılarla temas ettirmeyin. Cihazın su geçirmezlik özelliği bulunmamaktadır.
- Cihaz içerisine su girişi olduğu takdirde, cihazın bilgisayarınızla bağlantısını acilen kesin. Kullanıma devam edildiği durumda elektrik çarpması veya yangın tehlikesi oluşur.

Prestigio Yüksek Performans Webcam

TR - 3

- Elektrik şok riskine karşı cihazı elleriniz kuru iken takıp çıkarınız.
- Cihazı herhangi bir ısı kaynağına veya ateşe yakın tutmayınız.

Teknik Özellikler

TR	Model Adı	PWCx
	Lens	5 Katman Cam Lens
	Arayüz	USB 2.0 Arayüz
	Giriş Voltajı	5V
	Odak Menzili	3.0cm ~ sonsuz
	Frame Hızı	640 X 480: Maks. 30 fps 1600 X 1200: Maks. 15 fps
	Renk	RGB24 (Gerçek Renk 24bit)
	İmaj Sensör	1/3" CMOS Sensör
	İmaj Çözünürlük	1280 X 1024, 1600 X 1200
	Geçerli Piksel	100K / 350K / 480K / 1.3M / 2M Piksel
	USB Kablo Boyu	145cm (USB Girişi Dahil)
	OS Desteği	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
	Ağırlık	PWC1: 130g PWC2: 130g
	Boyutlar (mm)	PWC1: 99.5(B) X 60.0(G) X 36.7(Y) PWC2: 66.0(B) X 43.0(G) X 152.0(Y)

Teknik Destek ve Garanti Bilgisi

Teknik destek ve garanti kart bilgisi için lütfen www.prestigio.com'u ziyaret ediniz.

Disclaimer

Bu kullanım kılavuzu, içerisindeki bilgi ve prosedürlerin doğruluğu ve tam olması için itina ile hazırlanmıştır. Hata veya eksiklikler için mesuliyet kabul edilmemektedir. Prestigio önceden bildirmeksizin ürünlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.